





図面変更日
△ H6・4・27
△ H8・11・6
△ . . .



据付用金具



※) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 ※) 据え付けはベッド又は 附属の据え付け金具を利用のこと。
 ※) 据え付け時 輸送用金具を必ずはずすこと。
 ※) 本仕様は改良の為変更することがあります。

仕 様				
洗濯容量	10Kg(JIMS9-6) [△] 8	回 転 数 (rpm)	洗 淨	30~49
機 械 寸 法	巾960奥1195高1400		バラン	75
制 御 方 法	マイコン制御		中途脱水	500
ドラム寸法	φ660x435 [△] 360		高速脱水	500~930
モーター容量(Kw/極数)	1.5Kw/6p インバーター	給 水 口 径 (A)		25
洗 剤 投 入 方 式	自動 3 ² 連式	給 薬 口 径 (A)		15
電 源	AC200V 3相 50/60Hz	排 水 口 径 (A)		65

6	給 薬 口		1 5 A	1	(オプション)
5	給 水 口 (B)		1 5 A	1	
4	給 水 口 (A)		2 5 A	1	
3	排 水 口		6 5 A	1	
2	洗 剤 投 入 口			1	
1	コントロールプレート			1	
番号	部 品 名	材 質	寸 法	個 数	備 考
設計	製図	担当	検図	承認	材 料
					材 質 ・
					寸 法 ・
					尺 度 単 位
					1/20 耗
					発行 H・3・3
					第三角図法
東 静 電 気 株 式 有 限 公 司		製品名	WS-100	組立図番	

外 形 図

G3-WS100